



KADEMATIC 275 A

Artikelnummer: #2009 (rot) oder #2019 (blau)
Auftrieb: ca. 290 N
Farbe: rot oder blau
Gewicht: ca. 1,2 kg
CO₂-Patrone: 1 x 63 g CO₂-Patrone
Zulassung: DIN EN ISO 12402-2

Größe: ab 150 cm Körpergröße
Gewicht: ab 40 kg bis 120 kg Körpergewicht
Brustumfang: 85 - 130 cm
(Verlängerung / Verkürzung im Werk möglich)



Allgemeine Beschreibung/Einsatzgebiete

Vollautomatische Rettungsweste für den gewerblichen Einsatz mit Schutzbekleidung
(auch für entsprechenden Einsatz im Geltungsbereich DGUV-Regel 112-201).

Schutzhülle

- Bergeschlaufe
- Verschluss: Schnellverschluss
- verstellbarer Rückengurt

Material: Polyamidgewebe
Farbe: rot oder blau
verschlossen mit: Klettband

Besonderheiten:

- Das An- und Ablegen ist durch den Schnellverschluss besonders einfach und schnell.
Die Rettungsweste wird wie eine Jacke angezogen und der Verschluss wie beim Autogurt geschlossen.
Der Rückengurt kann individuell eingestellt werden.

Auftriebskörper

- Standard Auftriebskörper versehen mit:
- Reflexstreifen
- Signalpfeife

Material: polyurethan-beschichtetes
Polyamid-Gewebe
Farbe: orange
Reflexstreifen: 400 cm²


Aufblasvorrichtung

Nautomatic 3002 S

- Automatische Aktivierung bei Wasserkontakt.
Auslöseelement: Auslösetablette
- sowie manuelle Auslösung (Handauslösung)
- Drehmomentsicherung verhindert selbstständiges Lösen der CO₂-Patrone durch Vibration und Erschütterung.

Drei Indikatoren:

- **A** Handauslösung gesichert
- **B** Automatik gespannt
- **C** CO₂-Flasche korrekt eingeschraubt und gesichert



Ausrüstung

Die Rettungsweste wird komplett mit folgenden Ausrüstungsgegenständen geliefert:

- 2-Ton Signalflöte
- Bergeschlaufe
- Reflexstreifen
- Internationale Bedienungsanleitung
- Aufbewahrungstasche

Optionales Zubehör

Zu der Rettungsweste bieten wir folgendes Zubehör an:

- Spraycap (im Werk nachrüstbar)
- Reserveset CO₂-Patrone 63g: # 4930
- Schrittgurt Standard: # 2022
- abnehmbares Nackenfleece (im Werk nachrüstbar)
- Rettungswestenlicht
- Brustgurtverlängerung/ -verkürzung möglich (ab Werk)
- Automatiksperr

Einsatzparameter

Geogr. Einschränkungen: keine*

*um die Tablette gegen vorzeitiges Auflösen durch zu hohe Luftfeuchtigkeit bei hohen Temperaturen zu schützen, empfiehlt KADEMATIC das Austauschintervall für die Tablette diesen besonderen Klimagebieten anzupassen. Das Wechselintervall sollte entsprechend verkürzt werden.

Temperatur:

- Lagerung:

-50° C bis +65° C

- Einsatz:

-10° C bis +60° C

bei Temperaturen unter 0°C ist eine Verzögerung der Auslösung möglich

Qualität

Das Qualitäts-Management-System der Firma KADEMATIC Seenotrettungsgeräte GmbH ist zertifiziert nach Modul D der Verordnung (EU) 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstung)